

## aerotec

**Aerotec**

\$165.00



### Òåðàëè÷åñêèå õàðàëòåðèñòèè

Íéîùàäü / Îáúâì ïíåùàáíèÿ, 12/13 60/150

Ðåçåðâóàð äëÿ âïäû, è 6,5

Ðàññöîä âïäû, ã/÷àñ 400/550\*

Ìíùííñòü, Âò 45/130\*

Ãàáàðèòû, ïì 380?220?350

Ìàññà, êã 3,5

Óðîâåíü øóià, äÁÀ \*Â ðåæèìå «òåïëüé ïàð»

Óëüòðàçâóôîâîé óâëàæíèòåëü áîçäóôà Boneco 7135 — ïðèáîð ñ çåðêàëüíûì äèñïëååì è ñåíñïðíûì ÿðàëàæíèåì, óää÷íî ñï÷ðòàþùé óâëàæíåíèå áîçäóôà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì íàðåðâåì. Ýéíííè÷åí ñ òî÷èè çðåíèÿ ðàññöîäà ýëåéèòíÿíåðäèè, ðàáîòàðò ñ íèçéèì óðîâíåì øóià. È òîò æå, Boneco 7135 íáîðóâîâàí âñòðîâíûì áèàðîñòàðòì, òî åñòü óñòðîñòàðòì, íïçâîëÿþùèì ïïäåäðæèâàòü çåäàííûé óðîâåíü áëàæííñòè á ïíåùàíèè. Óëüòðàçâóôîâîé óâëàæíèòåëü áîçäóôà Boneco 7135 — ïðèáîð ñ ýëåéèòíÿíûì óðàðâéåíèåì. Èìåðòñÿ çåðêàëüíûé äèñïëåé ñ èíäèéèòåëåé óðîâíÿ áïäû è íïéàçàðåëåì áëàæííñòè íà áàííûé ïíåíò. Ñíåííûé AG+ êàðòðèäæ ñïÿä÷àðò è íååççàðàæèâàðò áïäó, à óóíéöèÿ ïðåäâàðèòåëüíûì íàðåðâåà áàðàíòèðóåò áèàèåíè÷åñêè ÷èñòûé ïàð è íïåùøàðò ýôôåðòèâîñòü óâëàæíåíèÿ. Boneco 7135 ñàìñòîýòåëüí ñëåäèò çà ñïñòîýíèåì «ñíåñòâåííûì çäîðîâüÿ»: á óâëàæíèòåëå ïðåäóñïðòðåí áàò÷èé çåäðÿçíåíèÿ. Èíôîðàðèåíûé ÆÈ-äèñïëåé ïðèáîðà çíà÷èòåëüí îáëåä÷èò áåî ýëñïëóàðòèþ, ïòîáðàæàÿ ðåæèì ðàáîòû, òåêóùóþ è çåäàííóþ áëàæííñòü á ïíåùàíèè.

**Boneco 7135: óâëàæíåíèå áåç ëèøíèõ óñèëèé**

...äëÿ ýéïëåèè äñïà

Ìèéðíèëèìàò æèëíäí ïíåùàíèÿ ñëåäóåò ïïäåäðæèâàòü á ïàðàìåðòàõ, ìàéñèìàëüí ïðèáëèæåííûõ è çäîðîâîé

è ðèñòîé àòðíñôåðå. Boneco 7135 îòðåáóëèðóåò óðîâåíü îòññèòåëüííé âëàæññòè â ïñåùåíèè. Ýòî ñåññå÷èò ñâíáïäííà è ëääëîå äûõàíèå äëÿ âñåõ ÷ëäííå Áàøåé ñåìüè.

...äëÿ óðíäà çà ïåååëüþ

Boneco 7135 øèðíèî ññññçóåðny â ïñåùåíèy, äää åñòü àíòèêåàðèåò, ïóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòù èëè ïðññòi íáú÷íûé ïæðéåò. Ñóóíé áîçäoó ïäññåí òåì, ÷òi íáäíñòàòí÷íay âëàæññòü áîçäoóà ÷àñòi iðéäíäèò è ïñyäéåíèþ òðåùèí íà ïæðéåòå è ïðåäìåòåò, èçäíòåëåííûò èç äåðååà. ïñññåðæàíèå ïðåâëüííé âëàæññòè â ãííà ïñññååò èçååæåòü ðåññûòàíèþ äðåååññòü è ååí ïññëåññòåé.

...çååíòå ïðåñòåíèy

Ýëçîòè÷åññèå ðåñòåíèy ååññùà ïðéóñòåíèå è òðååóþò è ñååå ïñíáíñi îòññøåíèy. Â ÷àñòiññòè, ýòî êàññååñny âëàæññòè áîçäoóà, ïòèìåëüííé äëÿ èò ñðååü ïåèòåíèy. Â òåéèì ñëó÷àå ñíçäåòü åñòåñòååññûé óðîâåíü åëàæññòè ïñññæåò ïðéáîð Boneco 7135. ïýòññó ýòò ïðéáîð óññåðñi ïðéäíýåòny â çèìíéò ñàäåò è ôååòi÷íûò ïðåíæåðåý.

## ïðéíöèi ðååíòù

Óëüòðåçåóéíåå òåéàæíèòåëè ýåëýþòny íåèåíèå åûññéòåññíäè ïúìè óñòðíéñòåàìè. Â èò ðååíòå èñññçóåðny èíòåðåññûé òèçè÷åññèé ýóôåéò: áíóðè ëíðíñà â ïáúåíå ñ ãíäé õñòåíååëèåàðny ïåìåðåíà, êíòîðåý âèáðèåòå à óëüòðåçåóéíåííäè ëèäìäçííå, ðàçåèåàÿ åäó à ïåëü÷àéøèå èäííè. xåðåç ðååí÷óþ èåìåðò ïðéåíðå ååíòèëýòðñi ïðåäíýåòny áîçäoó. Òåéèì íåðåçíi, ïðéåíð ååíåðèåòå ïåèåéè «òóìåíà». Óëüòðåçåóéíåíé óåéàæíèòåëü Boneco 7135 èìååò åññòàòí÷íí ãíëüøþòþ ïðéçåíäèòåëüííñòü — äi 550 åð. æëäéññòè à ÷àñ, ÷òi ííçäíëýåò åìó à ñëó÷àå ïåíåññåíñòè åååé ïðååññèòü à ïñåùåíèè óðîâåíü åñòåñòååññûé åëàæññòè.

Èíååå à ïðéåíðå çåéàí÷åååòny ååäà, èíòòðìåòèy i òii, ÷òi íåíåññåíñòè ïñññéòü ðåçåðåóåò åååé ïòòðåæååòny íà åëññéåå.

## Òåóññéåèy íååççåðåæååíèy ååäå

Â ïðéåíðåò èñññçóåðny ïñåííûé èåðòðèäæ ïíåíñi íåðåçöà AG+. Â ññññòåå ïëåñòèéà êåðòðèäæå åñññèò AG+ êíññåíò (÷àñòèòü àèòéåíüñ ññññæéíèé ñåðååðå). Ýòò êíññåíò à ñññåé ïñññåå èñññçóåò àíòèññåíò÷åññèå ññññèòå ñåðååðå, òåì ñåíü íååññéå÷èåàÿ ãíññéòåëüííå íååççåðåæååíèå ååäå ìò åíëåçåíòåññûé ìèòðññååíèçííå è ååéòåðèé. Õñññçåíàíèå AG+ êåðòðèäæå íå ííçäíëýåò ñññéy, ññññåðæåùèíny â ïåíññåðåííå ïååå, ðåññòðñòåíýòüny i ëíññåòå. Òåéæå AG+ êåðòðèäæ öíýå÷ååò ååäå, åëååíññåðy ÷åìó íà ñòåíàò, íåååéè è åðóåéò ïðåäíåòåò èíòåðüåðå íå ññññæåò ååëüé íåëåò, õåðåéòåðñûé åëÿ óëüòðåçåóéíåññûé óåéàæíèòåëåé åðóåéò ïðéçåíäèòåëåé. Boneco 7135 ñàññòññóåëüññi ñéååéò çå ññññòññéèå : «ññññòååññííå çåññåðñüy»: à óåéàæíèòåëåé ïðåäñññòðåí ãåò÷èé çåññýçåíèy. Èíòòðìåòèåíüñ ÆÑ-æëññéåé ïðéåíðå çå÷èòåëüñí íåååñ÷èò åååí ýëññéóåòåöèþ, ïòòðåæåÿ ðåæåè ðååíòù, òåéóùþ è çåååííóþ åëåæññòü â ïñåùåíèè.

## Íñññü ñåðååðå

Íí ååéàíèþ, ííæíí óëíññéåéòåòü óëüòðåçåóéíåíé óåéàæíèòåëü Boneco 7135 èíññçèðóþùè ñåðååðýííü ñòåðæåíà lonic Silver Stick (ISS). Äåííàý òåðññéíæ÷åññéåý ðåçðååíòå ïåññíå÷èååò ýóôåéòåííå íååççåðåæååíèå ååäå è åèååëü åíëåå 650 åèäåå åíëåçåíòåññûé ìèòðññååíèçííå (ååéòåðèé, åèðóññå è åð.). Äëÿ Boneco 7135 lonic Silver Stick ýåëýåòny ãíññéòåëüííü ïòëåé.

Äíññéòåëüííå ïåååæíññòü

Â ïðéçåíññåå óëüòðåçåóéíåññûé óåéàæíèòåëåé Boneco 7135 êíññåíèy Plaston èñññçóåò èíññååðéííóþ óëüòðåçåóéíóþ íåíåðåíò ñ íéòðñòèåííå titaniumnitrite ïðéçåíññåå òèðñü TDK® (ßíññéy), à åééé ÿíðååééåíèy ïðéçåíññåå òèðñü LG. Â óåéàæíèòåëýy Boneco 7135 òðåíçèññòð, ÿíðåééþþùèé ðååíòíé ïåìåðåíü, èíååò ååíéññå íòëåæååíèå (åíçäóøííå è åíäýííå), ÷òi èññéþ÷ååò åíçíññåíññòü åååí ïåðååðååå è ïðð÷è. Íà «çíëíòíé» íåìåðåíå íåíåå èíòåíññåííå íåéåíèååþþny ñññé åéññòññòè, ííèòðñòèå ïòòðåæåÿ ëíññåðå ëíññåðåííü ÷åññòé.

Çåìåíå êåðòðèäæåé

×òåíåå íåéååñ÷èòü ïðööåññ ýëññéóåòåöèè óëüòðåçåóéíåññûé ïðéåíðå è ååòü åíçíññåíññòü èñññçèðååòü åíäññåðåíññóþ ååäå, åí åñååò ïðéåíðåò óëüòðåçåóéíåííå òèðñå èíññåíèy Plaston ïðåäñññòðåæå òèëüòðóþùèé ýëååíåò äëÿ i ÷èññòè ååäå. Ýòi ññññüé èåðòðèäæ ñ èíññåíññåíññé ñññé, ñðñé ñéóæåú êíòòðíññ 2-4 íåññöå à

çàâèñèñòè ìò êà÷åñòâà âîäíïðîâäíïé âîäû. Òàêæå ïîéóïàòåëýì ïðåäëàääåòñý ñàìà èíííáìåíàÿ ñíñëà ïðîçâññòâà êíïöåðíà Bayer Ag, ðàñôàññâàíàÿ ëí ëäíé èëë òòè ïïðòèè äëý çàìåíû â ñàïíî êàðòðèäæå, -òî ïçâïëýå ÷íà÷èòåëüí ñýéíññèòü äåíüäè íà ðàñññäûò ìàòåðèäæå.

Ýëåêòðííå óïðàâëåíèå

Ëíòðàòèåíûé AEE-æññëéé Boneco 7135 çíà÷èòåëüí ïáëåã÷èò åäí ýéññëóàòåöèþ, ïòíáðàæàÿ ðåæèì ðàâîòû, òåéóùóþ è çàääííóþ åëàæññòû â ïñäåùåíè. Å ãäííí ÿâéàæíèòåëå âïçäóõà ïñäí ðåäóëëðîâàòû âûññä «òòìàíà» ìò ëéíèàëüííé åí ìàëñèàëüííé èíòåíñèåññòè èññàðåíèý è çàääàâàòû âðåíÿ ðàâîòû (íåïðåðûññí ëëë å äëàïàçñíå ìò 1 ÷àñà åí 9 ÷àññâ). Íí ÿâéàíèþ ïñäí çàääàòû íåíáðñëèíûé ðåæèì ðàâîòû — «óëüòðàçâóê» èëë «óëüòðàçâóê + íäãðåâ».

Ïðåâëüíàÿ óñòàííâèå óëüòðàçâóêíåíåí ÿâéàæíèòåëý

Óëüòðàçâóêíâé óâéàæíèòåëü âïçäóõà Boneco 7135 óñòàíàëèåàåòñý íà ëþáîé ðîâíîé åïðèçñíòåëüííé ïñäåðññòè å ïñäåùåíèýö íáúåííî åí 150 êóá. Ì. Ëñëëþ÷åíèå ññòàâëýå òïëüêî òåïëüé ïíë.

## Íñíáåíññòè Boneco 7135

Ýëåêòðííå óïðàâëåíèå

Ðàâîòà å äåóó ðåæèìàõ: «òïëüíàíûé ìàð» èëë «òåïëüé ìàð»

ñèñòåìà íååççàðàæèåàíèý âîäû — íàäðåâ åí 80 °Ñ

9-÷àññâíé òàéíàð ðàâîòû

âñòðíåíûé ýëåêòðííûé åèäðñòàò

ðåäóëýòíð èíòåíñèåññòè óâéàæíåíèý

èíäèéàòòíð ÷èñòèè ïðèáîðà

åâòòíàòè÷åññêíå ìòëëþ÷åíèå ïðè íèçêî óðîâíå âîäû

AG+ êàðòðèäæ ñ ÷àñòèòàìè ñåðåáðà

ñíåíûé íåííèòåëü åëý êàðòðèäæà

äïëåíâå÷íàÿ «çïëîòàÿ» íåíáðàíà (ïïéðûòèå titaniumnitrite)

èíäèéàòòíð íèçêíåí óðîâíÿ âîäû

âìåñòèòåëüíûé ðåçåðåóàð åëý âîäû (6,5ë.)

Còðàíà ïðîçâññòè - Êîðåÿ

Ãàðàíòèý - 1 åïä

[Vendor Information](#)